Čep za brzo spajanje NPHS-S6-M-BC9

Broj dijela: 8059265

Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna veličina	7 mm
Radni tlak za puni temperaturni raspon	-0.95 bar...10 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	17 g
Pneumatski priključak 1	za utičnicu unutarnji Ø 9 mm
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS