Spojna utičnica NPHS-D6-M-G12

Broj dijela: 8059277

Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna veličina	10 mm
Radni tlak za puni temperaturni raspon	-0.95 bar...20 bar
Normalni nazivni protok	2000 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-20 °C...80 °C
Nazivni moment zatezanja	25 Nm
Tolerancija na nazivni moment zatezanja	± 20 %
Težina proizvoda	200 g
Pneumatski priključak 1	Vanjski navoj G1/2
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS