Pogonska jedinica s kuglastim ventilom VZBM-A-3/8""-RP-25-F-3L-B2-PA10

Broj dijela: 8070251



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Konstruktivna struktura	3-smjerni kuglasti ventil Zakretni pogon
Vrsta aktiviranja	pneumatski
Položaj montaže	po želji
Vrsta montaže	Instalacija linije
Priključak za armaturu	Rp3 / 8
Indikator položaja prekidača	Slot direction = flow direction
Nazivna veličina DN	10
Radni tlak	5.5 bar...8 bar
Ventil nazivnog tlaka PN	25
srednji	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [-:-:-] Inertni plinovi Voda - ne vodena para neutralne tekućine
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Dew point at least 10 °C below the ambient temperature and temperature of the medium Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Srednja temperatura	-20 °C...130 °C
Temperatura okoline	-20 °C...80 °C
Brzina protoka Kv tip L	9.4 m³/h
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Materijal za kućište	Mesing, niklani
Broj materijala kućišta	CW617N
Materijalne brtve	HNBR PTFE
Materijalna lopta	Mjed, kromiran
Kugla s brojem materijala	CW614N
Materijalna osovina	Mesing
Broj materijala osovina	CW614N
Težina proizvoda	1481 g

Svojstvo	Vrijednost
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji