# Sub-base VABS-S7-BE-BS-G14-V14

Broj dijela: 8072668

## Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Položaj montaže | po želji |
| Radni tlak | 0 MPa...1 MPa<br>0 bar...10 bar |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: -: -] |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 4 - posebno jako opterećenje korozijom |
| LABS sukladnost | VDMA24364 zona III |
| Klasa zaštite | IP65<br>u sastavljenom stanju |
| Težina proizvoda | 330 g |
| Vrsta montaže | s prolaznom rupom i vijkom |
| Priključak za upravljački zrak 12 | G1/4 |
| Pneumatski priključak 1 | G1/4 |
| Pneumatski priključak 2 | Flange 1/4 with NAMUR port pattern |
| Pneumatski priključak 3 | G1/4 |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijal spojne ploče | Emataliziranii aluminij |
| Materijalne brtve | NBR |