Selektorski ventil VHEF-ET-B32-G18

Broj dijela: 8080964



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	3/2 bistabilan
Vrsta aktiviranja	ručno
Ukupna širina	20 mm
Normalni nazivni protok	750 l/min
Pneumatski radni priključak	G1/8
Radni tlak	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar
Konstruktivna struktura	Sjedalo za ploču
Nazivna veličina	5.6 mm
Ispušna funkcija	s mogućnošću prigušivanja
Informacije o aplikaciji	aktivirati samo ručno
Princip brtvljenja	mekana
Položaj montaže	po želji
Ručno nadjačavanje	odmarajući se
Vrsta poreza	izravno
Smjer strujanja	reverzibilan
Preklapanje	Nulto preklapanje
Maksimalna frekvencija prebacivanja	0.5 Hz
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Moment aktiviranja	0.7 Nm
Trenutak otključavanja	0.4 Nm
Maksimalna sila na aktiviranje	200 N
Maksimalna poprečna sila na aktiviranje	200 N

Svojstvo	Vrijednost
Težina proizvoda	206 g
Vrsta montaže	neobavezno: Montaža prednje ploče s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 2	G1/8
Pneumatski priključak 3	G1/8
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalni pokrov	PA ojačan
Materijalne brtve	NBR
Materijal za kućište	Anodised wrought aluminium alloy
Materijal poluga	PA ojačan