# Ventil za uključivanje/isključivanje MS4-EE-1/4-V24-B

Broj dijela: 8091771




## Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Serija | MS |
| Izvedbena veličina | 4 |
| Mjera rastera | 40 mm |
| Konstruktivna struktura | Ventil sa sjedištem, na električni pogon |
| Ručno nadjačavanje | odmarajući se<br>impulsno |
| Vrsta povrata | mehanička opruga |
| Vrsta poreza | upravljan pilotom |
| Funkcija ventila | 3/2 zatvoren, monostabilan |
| Radni tlak | 0.3 MPa...0.7 MPa<br>3 bar...7 bar |
| C vrijednost | 8.36 l/sbar |
| b vrijednost | 0.49 |
| Normalni nazivni protok | 2000 l/min |
| Normalan protok odzračivanja 0,6-› 0 MPa (6-› 0 bara, 87-› 0 psi) | 1600 l/min |
| Parametri zavojnice | 24 V DC: 2,3 W. |
| Dopuštene fluktuacije napona | +/- 10 % |
| Vrijeme uključivanja | 29 ms |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 1 - mala izloženost koroziji |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Klasa čiste sobe | Klasa 7 prema ISO 14644-1 |
| Srednja temperatura | -5 °C...50 °C |
| Klasa zaštite | IP65 |
| Temperatura okoline | -5 °C...50 °C |
| Vrsta montaže | sa zidnim/površinskim držačem |
| Položaj montaže | okomito +/- 5 ° |
| Težina proizvoda | 194 g |
| Pneumatski priključak 1 | G1/4 |
| Pneumatski priključak 2 | G1/4 |
| Pneumatski priključak 3 | G1/4 |

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Dovod zraka pilota | unutarnji |
| Električni priključak | Oblik C<br>prema EN 175301-803 |
| Prikaz statusa signala | s priborom |
| Materijalne brtve | HNBR<br>NBR |
| Materijal za kućište | PA ojačan |