Servisna jedinica MS6-EM1FR-1/2-D6-C-P-M-AG-BAR-WPE-B

Broj dijela: 8098363

Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	6
Serija	MS
Položaj montaže	okomito +/- 5 °
Indikator tlaka	s manometrom
Radni tlak	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar 14.5 psi...145 psi
Normalan protok odzračivanja 0,6-› 0 MPa (6-› 0 bara, 87-› 0 psi)	3600 l/min
Normalni nazivni protok	5300 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Nije kompatibilno s esterskim uljem
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura skladištenja	-5 °C...50 °C
Srednja temperatura	-5 °C...50 °C
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	1250 g
Vrsta montaže	neobavezno: Instalacija linije s montažnim nosačem s priborom
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS