Spojnica EAMC-56-58-19-22

Broj dijela: 8099430

Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Montažni promjer 1	19 mm
Montažni promjer 2	22 mm
Izvedbena veličina	56
Nazivna duljina	58 mm
Položaj montaže	po želji
Maks. broj okretaja	5500 rpm
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 °C...60 °C
Maseni moment inercije	128 kgmm²
Prenosivi moment	60 Nm
Težina proizvoda	283 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS