Prekidač blizine SDBF-FBS-1L-NU-K-0.5-N-M8

Broj dijela: 8106578

Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Konstrukcija	za utor " "lastin rep" "
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Mjerna veličina	Položaj
Princip mjerenja	magnetootporni
Temperatura okoline	-4 °F...176 °F
Uklopni izlaz	NPN
Funkcija sklopnog elementa	Normalno otvoren
Vrijeme uključivanja	4 µs
Maksimalna izlazna struja	200 mA
Maks. preklopni kapacitet DC	4.8 W
Pad napona	1 V
Snaga kratkog spoja	da
Područje pogonskog napona DC	5 V...28 V
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Električni priključak 1, vrsta priključka	Kabel s utičnicom
Električni priključak 1, tehnika spajanja	M8x1 A-kodirano prema EN 61076-2-104
Električni priključak 1, broj pinova / žica	3
Smjer izlaznog priključka	60°
Boja omotača kabela	crno
Materijal omotača kabela	PVC
Vrsta montaže	pričvršćeno vijkom može se umetnuti uzdužno u utor
Položaj montaže	po želji
Boja kućišta	transparentan
Prikaz uklopnog stanja	LED
Temperatura okoline s fleksibilnom instalacijom kabela	-20 °C...80 °C
Klasa zaštite	NEMA 6
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III