Komplet hvataljki prilagodljivog oblika za robote DHEF-20-A-RA1

Broj dijela: 8119114





Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	20
Kapica za držanje oblika	Standard
Hod	66 mm
Min. promjer za hvatanje	12 mm
Maksimalni promjer za hvatanje	38 mm
Vrsta pogona	pneumatski
Položaj montaže	po želji
Način rada	dvoradni
Funkcija hvataljke	Prilagodljivo
Konstruktivna struktura	Prilagodljiva prihvatnica prihvatnice Force pilot operated motion sequence
Vodilica	Osnovni obilazak
Detekcija položaja	za beskontaktnu sklopku
Pogon radnog tlaka	1 bar...8 bar
Poklopac radnog tlaka	0.07 bar...0.1 bar
Poklopac tlaka pucanja	0.3 bar
Hvatalica maks. radne frekvencije	1 Hz
Vrijeme uhodavanja	290 ms
Vrijeme izvlačenja	270 ms
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Rad s uljem nije moguć
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura okoline	0 °C...60 °C
Maseni moment inercije	1.29 kgcm²
Korisna nosivost vodeće vrijednosti	1 kg
Težina proizvoda	475 g
Vrsta montaže	prema ISO 9409
Pneumatski priključak	M5
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal kapa	VMQ (silikon)
Materijal za kućište	Aluminij, eloksirani

Svojstvo	Vrijednost
Veza robota	Universal robots UR3/5/10 (PolyScope CB 3.8.0 or higher) Universal robots UR3e/5e/10e (PolyScope SW 5.0.0 or higher)
Opseg isporuke	1x Velcro® rola 1x elektromagnetski ventil 1x proporcionalni ventil za kontrolu tlaka 1x USB stick s URCap-om 2x prekidač blizine 3x priključna linija