# Paralelni komplet EAMM-U-87-T46-70AA-147

Broj dijela: 8126166

## Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Izvedbena veličina | 87 |
| Udaljenost od centra do centra | 147 mm |
| Položaj montaže | po želji |
| Omjer prijenosa | 1:1 |
| Maks. broj okretaja | 3000 rpm |
| LABS sukladnost | VDMA24364 zona III |
| Temperatura skladištenja | -20 °C...60 °C |
| Relativna vlažnost | 0 - 95 % |
| Klasa zaštite | IP40 |
| Temperatura okoline | 0 °C...50 °C |
| Maseni moment inercije | 41.2 kgmm² |
| Pogonski moment u praznom hodu | 0.22 Nm |
| Prenosivi moment | 3 Nm |
| Težina proizvoda | 1037 g |
| Pogon koda sučelja | T46 |
| Kod sučelja Motor In | 70AA<br>70AB |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |