# Adapterski komplet EHAM-MA-L9-120-L9-90

Broj dijela: 8128227

## Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Izvedbena veličina | 120 |
| Položaj montaže | po želji |
| Konstruktivna struktura | Standardni dizajn |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 0 - nema izloženosti koroziji |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okoline | -10 °C...80 °C |
| Težina proizvoda | 1437 g |
| Vrsta montaže | s prolaznom rupom i vijkom |
| Baza kodova sučelja | L9-120 |
| Struktura koda sučelja | L9-90 |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijal adapterske ploče | Anodizirani aluminij |
| Materijalni vijci | Čelik, poniklan |
| Materijal elemenata za centriranje | visokolegirani čelik |