Adapterski komplet EHAM-MA-L9-120-L2-80

Broj dijela: 8128228

Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	120
Položaj montaže	po želji
Konstruktivna struktura	Standardni dizajn
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...80 °C
Težina proizvoda	1170 g
Vrsta montaže	s prolaznom rupom i vijkom
Baza kodova sučelja	L9-120
Struktura koda sučelja	L2-80
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal adapterske ploče	Anodizirani aluminij
Materijalni vijci	Čelik, poniklan
Materijal elemenata za centriranje	visokolegirani čelik