Manifold block VABS-S7-RB-B-G14-R12

Broj dijela: 8141067



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Položaj montaže	po želji
Dovod zraka pilota	vanjski unutarnji
Radni tlak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: -: -]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	4 - posebno jako opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Klasa zaštite	IP65 u sastavljenom stanju
Težina proizvoda	750 g
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom
Priključak za upravljački zrak 12	G1/4
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	Flange 1/4 with NAMUR port pattern
Pneumatski priključak 3	G1/4
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal spojne ploče	Ematalizirani aluminij
Materijalne brtve	NBR