Mjenjač EMGA-60-P-G8-SST-57

Broj dijela: 8141764



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Mjenjač veličine prirubnice	60 mm
Veličina prirubnice motora	57 mm
Povratak	0.17 deg
Vrsta zupčanika	Planetarni zupčanik
Omjer prijenosa	8:1
Maksimalna brzina vožnje	13000 rpm
Radna temperatura reduktora	-25 °C...90 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Klasa zaštite	IP54
Kontinuirani izlazni moment	18 Nm
Maseni moment inercije zupčanika	0.067 kgcm²
Maksimalni izlazni moment	29 Nm
Maksimalna učinkovitost	97 %
Torzijska krutost	2.4 Nm/arcmin
Težina proizvoda	900 g
Sučelje izlaz mjenjača	60G
Sučelje zupčanika	57 A
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS