Mjenjač EMGA-80-P-G12-SST-87

Broj dijela: 8141767



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Mjenjač veličine prirubnice	80 mm
Veličina prirubnice motora	87 mm
Povratak	0.15 deg
Vrsta zupčanika	Planetarni zupčanik
Omjer prijenosa	12:1
Maksimalna brzina vožnje	7000 rpm
Radna temperatura reduktora	-25 °C...90 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Klasa zaštite	IP54
Kontinuirani izlazni moment	120 Nm
Maseni moment inercije zupčanika	0.589 kgcm²
Maksimalni izlazni moment	192 Nm
Maksimalna učinkovitost	97 %
Torzijska krutost	10.4 Nm/arcmin
Težina proizvoda	2600 g
Sučelje izlaz mjenjača	80G
Sučelje zupčanika	87 A
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS