Dvostruka bradavica NPFC-DS-M5-G18-M

Broj dijela: 8142591



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Materijal za vijčani spoj s navojem	Mesing, niklani
Veličina spremnika	10
Radni tlak	-0.95 bar...10 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: -: -]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Nazivni moment zatezanja pneumatski priključak 1	10.55 Nm
Nazivni moment zatezanja pneumatski priključak 2	1.78 Nm
Tolerancija na nazivni moment zatezanja	± 20 %
Težina proizvoda	8.96 g
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 2	M5
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	PVC