# Smanjenje bradavice NPFC-RS-G14-G18-MF

Broj dijela: 8142594

## Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Materijal za vijčani spoj s navojem | Mesing, niklani |
| Veličina spremnika | 10 |
| Radni tlak | -0.95 bar...10 bar |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: -: -] |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 1 - mala izloženost koroziji |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okoline | -10 °C...60 °C |
| Nazivni moment zatezanja pneumatski priključak 1 | 9.05 Nm |
| Tolerancija na nazivni moment zatezanja | ± 20 % |
| Težina proizvoda | 11.11 g |
| Pneumatski priključak 1 | G1/4 |
| Pneumatski priključak 2 | G1/8 |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijalne brtve | PVC |