Set za povezivanje DADG-AK-G8-8-50

Broj dijela: 8152364

Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	8
Hod	50 mm
Radni tlak	0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar 14.5 psi...116 psi
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Maksimalni moment zatezanja	1.2 Nm
Tolerancija momenta zatezanja	± 10 %
Maksimalni moment zatezanja pneumatski priključak 1	0.7 Nm
Težina proizvoda	9.9 g
Pneumatski priključak	M5
Materijalni adapter	Epoksidna smola
Materijalne brtve	NBR
Materijalni vijci	Čelik, obložen