Amortizer DYEF-G8-S-M6-Y1

Broj dijela: 8159472

Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	M6
Hod	1.5 mm
Prigušenje	elastični prigušni prstenovi / ploče s obje strane bez metalnog fiksnog graničnika
Položaj montaže	po želji
Detekcija položaja	bez
Maksimalna brzina udarca	0.8 m/s
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	0 °C...60 °C
Duljina prigušenja	1.5 mm
Maksimalni moment zatezanja	1 Nm
Maksimalna potrošnja energije po taktu	0.08 J
Težina proizvoda	6.9 g
Vrsta montaže	s čahurom s navojem
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR
Materijal za kućište	visokolegirani čelik