# Set za povezivanje DADG-AK-G8-20-200

Broj dijela: 8159882

## Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Izvedbena veličina | 20 |
| Hod | 200 mm |
| Radni tlak | 0.1 MPa...0.8 MPa<br>1 bar...8 bar<br>14.5 psi...116 psi |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 1 - mala izloženost koroziji |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Temperatura okoline | -10 °C...60 °C |
| Maksimalni moment zatezanja | 3 Nm |
| Tolerancija momenta zatezanja | ± 10 % |
| Maksimalni moment zatezanja pneumatski priključak 1 | 3 Nm |
| Težina proizvoda | 80.2 g |
| Pneumatski priključak | G1/8 |
| Materijalni adapter | Epoksidna smola |
| Materijalne brtve | FPM |
| Materijalni vijci | Čelik, obložen |