Amortizer DYEF-G8-M5-Y1F

Broj dijela: 8160235

Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	M5
Hod	2.8 mm
Prigušenje	elastični prigušni prstenovi / ploče s metalnim fiksnim graničnikom s obje strane
Položaj montaže	po želji
Detekcija položaja	bez
Maksimalna brzina udarca	0.8 m/s
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	0 °C...60 °C
Duljina prigušenja	2.8 mm
Maksimalni moment zatezanja	0.8 Nm
Maksimalna potrošnja energije po taktu	0.02 J
Težina proizvoda	7.6 g
Vrsta montaže	s čahurom s navojem
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR
Materijal za kućište	visokolegirani čelik