Braking resistor CACR-LE2-6-W60-V

Broj dijela: 8189339



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Položaj montaže	slobodna konvekcija okomito
Otpornik za kočenje impulsne energije na 380 V.	2000 Ws
Otpornik za kočenje impulsne energije na 780 V.	2000 Ws
Učinak pri 35% ED i 20°C	180 W
Nominalni kočni otpornik snage	60 W
Nazivna snaga kočnog otpornika na 380 V.	60 W
Nazivna snaga kočnog otpornika na 780 V.	60 W
Vrijednost otpora	6 Ohm
Odobrenje	c UL us - Recognized (OL)
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Maksimalna temperatura površine	250 °C
	Indication at nominal power, at 50% nominal power: 165°C
Klasa zaštite	IP54
Temperatura okoline	-40 °C...40 °C
Težina proizvoda	150 g
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS