Brojač zbrajanja PZA-E-C

Broj dijela: 8606



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Konstruktivna struktura	mehanički brojač protoka s pneumatskim pogonom
Vrsta povrata	Ručna tipka ili pneumatski signal
Zaslon	6-znamenkasti
Pad tlaka aktuatora	‹ 0,15 bara
Resetiranje tlaka isključenja	‹ 0,15 bara
Tlak reakcije aktuatora	› 0,8 bara
Resetiranje uklopnog tlaka	2 bara
Radni tlak	2 bar...8 bar
Minimalni povratni pritisak	2 bar
Pogon s minimalnim trajanjem impulsa	8 ms
Resetiranje minimalnog trajanja impulsa	150 ms
Minimalno vrijeme pauze vožnje	10 ms
Poništavanje minimalnog vremena pauze	50 ms
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	0 °C...60 °C
Težina proizvoda	70 g
Vrsta montaže	Montaža prednje ploče
Pneumatski priključak	M5
Materijal za kućište	PA