Ventil s taktilnom polugom TH-5-1/4-B

Broj dijela: 8994



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	5/2 monostabilan
Normalni nazivni protok	550 l/min
Pneumatski radni priključak	G1/4
Radni tlak	-0.95 bar...10 bar
Konstruktivna struktura	Sjedalo za ploču
Nazivna veličina	7 mm
Vrsta poreza	izravno
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Sila aktiviranja	34 N
Težina proizvoda	320 g
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/4
Pneumatski priključak 3	G1/4
Pneumatski priključak 4	G1/4
Pneumatski priključak 5	G1/4
Materijalne brtve	NBR
Materijal za kućište	Lijevani aluminij