Višeslojno crijevo PM-4

Broj dijela: 9084

Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski Ø	6 mm
radijus savijanja relevantan za protok	19 mm
Unutra-Ø	3.92 mm
Radni tlak ovisan o temperaturi	-0.95 bar...30 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-29 °C...65 °C
Težina proizvoda po dužini	0.024 kg/m
boja	crno
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalno crijevo	Kovana aluminijska legura PE