# Kuglasti ventil QH-3/8

Broj dijela: 9542

## Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Funkcija ventila | 2/2 bistabilan |
| Pneumatski priključak 1 | G3/8 |
| Pneumatski priključak 2 | G3/8 |
| Vrsta aktiviranja | ručno |
| Vrsta montaže | Instalacija linije |
| Normalni nazivni protok | 7500 l/min |

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Nazivna veličina | 12 mm |
| Materijal za kućište | Mesing |
| Princip brtvljenja | mekana |
| Položaj montaže | po želji |
| Odgovara normi | ISO 228-1 |
| Konstruktivna struktura | Kuglasti ventil |
| Ventil nazivnog tlaka PN | 40 |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 1 - mala izloženost koroziji |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| srednji | Compressed air to ISO 8573-1:2010 [-:-:-]<br>Inertni plinovi<br>Voda - ne vodena para<br>neutralne tekućine<br>drugi protočni mediji na zahtjev |
| Srednja temperatura | -20 °C...150 °C |
| Težina proizvoda | 185 g |
| Materijalne brtve | FPM<br>PTFE |
| Materijalna lopta | Mjed, kromiran |
| Materijalna osovina | Mesing |