Adapter AD-3/8NPT-G3/8-I

Broj dijela: 9626

Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna veličina	11.5 mm
Radni tlak za puni temperaturni raspon	-0.95 bar...10 bar
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Maksimalni moment zatezanja pneumatski priključak 1	22 Nm
Maksimalni moment zatezanja pneumatski priključak 2	25 Nm
Težina proizvoda	25.98 g
Pneumatski priključak 1	Vanjski navoj 3/8 NPT
Pneumatski priključak 2	Unutarnji navoj G3/8
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	PVC
Materijal za kućište	Pocinčani čelik