Brzi ispušni ventil SEU-1/8-NPT

Broj dijela: 9798



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Brzi ispuh
Odabir dodatne funkcije	s prigušivačem zvuka
Pneumatski priključak 1	1/8 NPT
Pneumatski priključak 2	1/8 NPT
Vrsta montaže	može se uvrnuti
Normalni nazivni protok odzračivanja 0,6-› 0,5 MPa (6-› 5 bara, 87-› 72,5 psi)	390 l/min
Normalan protok odzračivanja 0,6-› 0 MPa (6-› 0 bara, 87-› 0 psi)	1000 l/min
Normalna nominalna ventilacija protoka 0,6-› 0,5 MPa (6-› 5 bara, 87-› 72,5 psi)	300 l/min
Radni tlak	0.5 bar...10 bar
Temperatura okoline	-20 °C...75 °C
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Nazivna veličina	5 mm
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Srednja temperatura	-20 °C...75 °C
Razina zvučnog tlaka	86 dB(A)