Giunto EAMD-19-15-9-8X10

Codice prodotto: 557999

Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro di montaggio 1	9 mm
Diametro di montaggio 2	8 mm
Dimensione	19
Lunghezza nominale	15 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Velocità di rotazione max.	10000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 °C...60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95%
Temperatura ambiente	-25 °C...60 °C
Momento di inerzia di massa	0.445 kgmm²
Coppia trasmissibile	2 Nm
Peso prodotto	13.5 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)