Tastdrukschakelventiel SDK-4-PK-3

Artikelnummer: 10033

Gegevensblad

Functie	Waarde
Ventielfunctie	3/2 gesloten monostabiel
Bedieningswijze	Mechanisch
Normaal nominaal debiet	16 l/min
Pneumatische werkaansluiting	PK-3
Bedrijfsdruk	0 bar...8 bar
Constructieve opbouw	Kogel-zitting
Terugstelwijze	mechanische veer
Nominale doorlaat	0.6 mm
Ontluchtingsfunctie	Smoorbaar
Afdichtingsprincipe	Zacht
Besturingstype	direct
Stroomrichting	Niet reversibel
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 °C...80 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C...80 °C
Bedieningskracht	17 N
Bevestigingstype	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 1	PK-3
Pneumatische aansluiting 2	PK-3
Pneumatische aansluiting 3	Niet gekanaliseerd