Ventiel voor paneelinbouw SVS-4-1/8

Artikelnummer: 10192



Gegevensblad

Functie	Waarde
Ventielfunctie	4/2 monostabiel
Bedieningswijze	Mechanisch
Normaal nominaal debiet	120 l/min
Pneumatische werkaansluiting	G1/8
Bedrijfsdruk	0.35 MPa...0.8 MPa 3.5 bar...8 bar
Constructieve opbouw	Zuiger-zitting
Terugstelwijze	mechanische veer
Afdichtingsprincipe	Zacht
Inbouwpositie	Willekeurig
Besturingstype	direct
Stroomrichting	Niet reversibel
Explosiebescherming	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Bedieningskracht	8 N
Bevestigingstype	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 1	G1/8
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Pneumatische aansluiting 3	G1/8
Pneumatische aansluiting 4	G1/8
Materiaal deksel	POM
Materiaal afdichtingen	NBR TPE-U(PU)
Materiaal behuizing	Aluminium