OF-poort OS-1/8-NPT

Artikelnummer: 10412





Gegevensblad

Functie	Waarde
Ventielfunctie	OF-functie
Pneumatische aansluiting 1	1/8 NPT
Pneumatische aansluiting 2	1/8 NPT
Bevestigingstype	met doorgangsboring
Normaal nominaal debiet	500 l/min
Bedrijfsdruk	1 bar...10 bar
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Materiaal behuizing	Aluminium kneedlegering
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nominale doorlaat	4 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	45 g
Pneumatische aansluiting 3	NPT1/8-27
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR