Draaihefmodule EHMB-32-100

Artikelnummer: 1098558



Gegevensblad

Functie	Waarde
Aandrijfrondsel-Ø	12 mm
Werkslag	0 mm...100 mm
Bouwgrootte	32
Draaihoek	Onbeperkt
Tandriemsteek	5 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Type tandwielkast	Tandriemaandrijving
Constructieve opbouw	Elektromechanische draaihefmodule met tandriem
Tandwieloverbrenging	3:1
Max. uitgaand toerental	300 1/min
Max. ingangstoerental	900 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Max. aandrijfmoment	6.7 Nm
Max. toevoerkracht Fx	750 N
Nullastaandrijfmoment	0.5 Nm
Productgewicht	6112 g
Materiaal uitgaande as	Staal
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal aandrijfas	Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal deksel	Aluminium kneedlegering geanodiseerd
Materiaal behuizing	Aluminium kneedlegering Geanodiseerd
Materiaal tandriem	Polychloroprene met glasvezel