Schokdemper DYSR-12-12-Y5-T

Artikelnummer: 1138643



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	12
Slag	12 mm
Demping	Instelbaar
Inbouwpositie	Willekeurig
Positiedetectie	zonder
Max. impactsnelheid	3 m/s
Terugsteltijd bij ruimtetemperatuur	0.2 s
Retourtijd bij min. omgevingstemperatuur	1 s
Werking	Enkelwerkend Drukkend
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...80 °C
Dempingslengte	12 mm
Max. aanslagkracht	900 N
Max. energie-opname per slag	10.8 J
Max. energieverbruik per uur	60000 J
Max. restenergie	0.05 J
Retourkracht	4.5 N
Min. invoerkracht	38 N
Productgewicht	120 g
Massabereik	90 kg
Bevestigingstype	Met contramoer
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Gegalvaniseerd staal
Materiaal zuigerstang	Hooggelegeerd staal