Schokdemper DYEF-S-M8-Y1

Artikelnummer: 1152536

Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	M8
Slag	1.3 mm
Demping	Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden zonder metalen vaste aanslag
Inbouwpositie	Willekeurig
Positiedetectie	zonder
Max. impactsnelheid	0.8 m/s
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	0 °C...60 °C
Dempingslengte	1.3 mm
Max. energie-opname per slag	0.12 J
Productgewicht	8.6 g
Bevestigingstype	Met contramoer
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal behuizing	hooggelegeerd staal