Olieremcilinder DYHR-32-60-Y5

Artikelnummer: 1155696

Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	32
Slag	60 mm
Demping	Instelbaar
Inbouwpositie	Willekeurig
Werking	Enkelwerkend Drukkend
Positiedetectie	zonder
Max. impactsnelheid	0.3 m/s
Toevoersnelheid	0.2 mm/s...100 mm/s
Terugsteltijd bij ruimtetemperatuur	1.2 s
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	0 °C...80 °C
Max. aanslagkracht	6400 N
Max. energie-opname per slag	384 J
Max. energieverbruik per uur	220000 J
Min. toevoerkracht	640 N
Max. toevoerkracht	6400 N
Max. restenergie	2 J
Retourkracht	18 N
Productgewicht	1380 g
Bevestigingstype	Met contramoer
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Staal Verzinkt
Materiaal zuigerstang	Gehard Hooggelegeerd staal