Onbewerkte grijpklauw BUB-HGDD-63

Artikelnummer: 1180958

Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	63
Inbouwpositie	Willekeurig
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	5 °C...60 °C
Productgewicht per grijpklauw	440 g
Bevestigingstype	Met doorgangsboring en centreerhuls
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal onbewerkt stuk	Aluminium kneedlegering