Koppeling EAMD-32-32-16-16X20

Artikelnummer: 1184858



Gegevensblad

Functie	Waarde
Opnamediameter 1	16 mm
Opnamediameter 2	16 mm
Bouwgrootte	32
Nominale lengte	32 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. toerental	8000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-25 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	14.5 kgmm2
Overdraagbaar draaimoment	12.5 Nm
Productgewicht	123 g
Materiaal-informatie	RoHS conform