Axiaalkit EAMM-A-D19-40A

Artikelnummer: 1199152



Gegevensblad

Functie	Waarde
Inbouwpositie	Willekeurig
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsklasse	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Overdraagbaar draaimoment	1.1 Nm
Productgewicht	110 g
Interfacecode actuator	D19A
Interfacecode motor In	40A
Materiaal-informatie	RoHS conform