Axiaalkit EAMM-A-N38-60G

Artikelnummer: 1202253



Gegevensblad

Functie	Waarde
Inbouwpositie	Willekeurig
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsklasse	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Overdraagbaar draaimoment	12.5 Nm
Productgewicht	470 g
Interfacecode actuator	N38
Interfacecode motor In	60G
Materiaal-informatie	RoHS conform