Geluiddemper AMTE-M-H-G38

Artikelnummer: 1206624



Gegevensblad

Functie	Waarde
Inbouwpositie	Willekeurig
Verpakkingsgrootte	10
Bedrijfsdruk	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Debiet tegen atmosfeer	1545 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Geluidsdrukniveau	92 dB(A)
Omgevingstemperatuur	-40 °C...80 °C
Productgewicht	17 g
Pneumatische aansluiting	G3/8
Materiaal demperinzetstuk	Brons
Materiaal inschroeftap	Messing
Materiaal-informatie	RoHS conform