Parallelkit EAMM-U-50-S38-42A-78

Artikelnummer: 1217945



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	50
Inbouwpositie	Willekeurig
Tandwieloverbrenging	1:1
Max. toerental	6000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsklasse	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	12.1 kgmm2
Nullastaandrijfmoment	0.01 Nm
Overdraagbaar draaimoment	1 Nm
Productgewicht	590 g
Interfacecode actuator	S38
Interfacecode motor In	42A
Materiaal-informatie	RoHS conform