Magneetspoel MSN1G-24DC-OD

Artikelnummer: 123060

Gegevensblad

Functie	Waarde
Inbouwpositie	Willekeurig
Min. inschakeltijd	10 ms
Inschakelduur	100%
Spoeleigenschappen	24 V DC: 2,5 W
Toegestane spanningsschommelingen	-15 % / +10 %
Goedkeuring	c UL us - Recognized (OL)
LABS-conformiteit	VDMA24364-C1-L
Mediumtemperatuur	-10 °C...50 °C
Beschermingsklasse	IP65
Omgevingstemperatuur	-10 °C...50 °C
Productgewicht	80 g
Elektrische aansluiting	3-polig Vorm A conform DIN EN 175301-803
Bevestigingstype	Geklemd Met bevestigingsklem Met toebehoren
Materiaal behuizing	PA
Materiaal steekcontacten	Staal
Materiaal wikkeling	Koper