Aansluitplaat VABS-C8-12XB-QX-D

Artikelnummer: 1236029



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwbreedte	24 mm
Max. aantal ventielplaatsen	1
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Max. aanhaalmoment ventielbevestiging	0.48 Nm...0.72 Nm
Max. aanhaalmoment wandmontage	1.3 Nm
Productgewicht	30 g
Aansluiting stuurlucht 12/14	Voor cartridge voorbereid
Pneumatische aansluiting 1	Voor cartridge voorbereid
Pneumatische aansluiting 3	voorbereid voor cartridge
Pneumatische aansluiting 5	Voor cartridge voorbereid
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal aansluitstrip	PA-versterkt