# Geluiddemper U-1/8-B-NPT

Artikelnummer: 12638



## Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|---|---|
| Inbouwpositie | Willekeurig |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | 0 MPa...1 MPa<br>0 bar...10 bar<br>0 psi...145 psi |
| Debiet tegen atmosfeer | 1450 l/min |
| Bedrijfsmedium | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium | Geoliede werking mogelijk |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 - lage corrosiebelasting |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Geluidsdrukniveau | 74 dB(A) |
| Omgevingstemperatuur | -10 °C...70 °C |
| Productgewicht | 8 g |
| Pneumatische aansluiting | 1/8 NPT |
| Materiaal demperinzetstuk | PE |
| Materiaal inschroeftap | Aluminium |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| Materiaal behuizing | Aluminium |