Blinde stop QSC-6H-100

Artikelnummer: 130700

Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	Standaard
Inbouwpositie	Willekeurig
Bouwvorm	Blinde stop
Verpakkingsgrootte	100
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Maritieme classificatie	zie certificaat
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Water conform fabrikantenverklaring op www.festo.com
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Cleanroomklasse	Statisch geïnstalleerd element, geen zinvolle evaluatie mogelijk volgens ISO 14644-1
Omgevingstemperatuur	-10 °C...80 °C
Productgewicht	0.5 g
Pneumatische aansluiting 1	Steekhuls Ø 6 mm
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	PBT