Cartridge QSPLLK18-6

Artikelnummer: 130847

Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	Mini
Nominale doorlaat	3.6 mm
Dichtingstype aan de inschroeftap	O-ring
Inbouwpositie	Willekeurig
Bouwvorm	L-vorm, lang
Verpakkingsgrootte	10
Constructieve opbouw	Push-Pull-principe
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Maritieme classificatie	zie certificaat
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-5 °C...60 °C
Productgewicht	4.3 g
Bevestigingstype	Bevestigingsnaald
Pneumatische aansluiting 1	Cartridge 18 mm
Pneumatische aansluiting 2	voor slang met buiten-Ø 6 mm
Kleur demontagering	Blauw
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	PA-versterkt
Materiaal demontagering	POM
Materiaal slangafdichting	NBR
Materiaal slangklemsegment	hooggelegeerd staal roestvast