Balggrijper DHEB-14-E-D-S-L

Artikelnummer: 1320757

Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	14
Slag van de balg	7 mm
Min. te grijpen diameter	15 mm
Max. te grijpen diameter	19.5 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Werking	Enkelwerkend Gesloten
Grijperfunctie	Adaptief
Constructieve opbouw	Contractiemembraan Gedwongen geleid bewegingsverloop
Geleiding	Basisgeleiding
Positiedetectie	zonder
Bedrijfsdruk	5 bar...8 bar
Terugsteldruk	1 bar
Max. werkfrequentie grijper	4 Hz
Min. openingstijd bij 6 bar	20 ms
Min. sluittijd bij 6 bar	40 ms
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Omgevingstemperatuur	5 °C...60 °C
gemiddelde vervangingsinterval voor de balg	1 MioCyc
Richtwaarde nuttige last	0.15 kg
Productgewicht	17 g
Bevestigingstype	Naar keuze: met buitendraad Met contramoer
Pneumatische aansluiting	M5
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal balg	VMQ (silicone)

Functie	Waarde
Materiaal behuizing	Aluminium Geanodiseerd