Balggrijper DHEB-22-E-D-S-L

Artikelnummer: 1320759

Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	22
Slag van de balg	12 mm
Min. te grijpen diameter	24 mm
Max. te grijpen diameter	31.5 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Werking	Enkelwerkend Gesloten
Grijperfunctie	Adaptief
Constructieve opbouw	Contractiemembraan Gedwongen geleid bewegingsverloop
Geleiding	Basisgeleiding
Positiedetectie	zonder
Bedrijfsdruk	5 bar...8 bar
Terugsteldruk	1 bar
Max. werkfrequentie grijper	4 Hz
Min. openingstijd bij 6 bar	30 ms
Min. sluittijd bij 6 bar	60 ms
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Omgevingstemperatuur	5 °C...60 °C
gemiddelde vervangingsinterval voor de balg	1 MioCyc
Richtwaarde nuttige last	0.32 kg
Productgewicht	43 g
Bevestigingstype	Naar keuze: met buitendraad Met contramoer
Pneumatische aansluiting	M5
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal balg	VMQ (silicone)

Functie	Waarde
Materiaal behuizing	Aluminium Geanodiseerd